

タッピースタンダードシートマシン

Standard Sheet Machine

用途

この装置は、パルプの原質調整における諸因子の評価をするとき、少量サンプルで一定抄紙条件のもとに試料を作成することができます。



型式 D158-S

(写真の架台はオプションです)

概要

円形の手すき機(ST抄紙装置)を用いてパルプ懸濁液から手すき紙を調整し、プレス機(ST圧縮装置)で2回のプレスを施し、乾燥機(ST乾燥装置)により乾燥させ試験用シートを作成します。

仕 様

ST抄紙装置

手すき紙寸法	: $\Phi 158\text{mm}$
金網目開き	: $125\mu\text{m}$ (約120メッシュ) 下網約 $800\mu\text{m}$ (約20メッシュ)
コーチロール質量	: 13kg

エアシートプレス

有効圧設定範囲	: 最大410kPa
加圧方式	: エア方式 (エア源が別途必要になります)
試料寸法	250×250mmの時 0.41MPa以上 200×250mmの時 0.33MPa以上 $\Phi 158\text{mm}$ の時 0.13MPa以上

付属品 エアチューブ $\Phi 6\text{mm} \times 3\text{m}$

ストローク	: 最大 約150mm
試料寸法	: 250mm×250mm以下の形状

ST乾燥装置

電 源	: 単相 100V 50/60Hz 0.5A :(室温下での送風式)
そ の 他	: ヒーター加熱による温風式があります。

オプション

オプションにて各々設置用架台を用意しています。

www.toyoseiki.co.jp

2024.12

材料試験機の総合メーカー

 株式会社 **東洋精機** 製作所

本社・東京支店 〒114-8557 東京都北区滝野川5-15-4

TEL 03-3916-8181 FAX 03-3916-8173

大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-14-35(中央社ビル2F) TEL 06-6386-2851 FAX 06-6330-7438

名古屋支店 〒461-0003 愛知県名古屋市東区筒井3-30-12(森ビル別館) TEL 052-933-0491 FAX 052-933-0591

●記載内容は改良のため変更することがあります。